

**SAI-M23-GSW-L-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
Référence	<a href="#">1170280000</a>
Type	SAI-M23-GSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962327
Qté.	1 pièce(s)

## SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	142 g
-----------	-------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Cycles d'enfichage	> 1000	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67, IP69K	Diamètre de câble, max.	12 mm
Diamètre de câble, min.	7 mm	Matériau de base du boîtier	Alliage cuivre et zinc
Plage de températures du coffret	-40...+125 °C	Raccordement du blindage	Oui

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E344862

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAI-M23-GSW-L-7/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



## SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Inserts sans contacts



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

## Informations générales de commande

Type	SAI-M23-SE-L-4/4	Version
Référence	<a href="#">1170380000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-SE-L-6	Version
Référence	<a href="#">1170350000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-L-4/4	Version
Référence	<a href="#">1995810000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-L-6	Version
Référence	<a href="#">1170370000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
Qté.	1 pièce(s)	

# Cable connector

