

AIE MULTI-STRIPAX POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Version	Insert
Référence	1212770000
Type	AIE MULTI-STRIPAX POF
GTIN (EAN)	4032248994434
Qté.	1 pièce(s)

AIE MULTI-STRIPAX POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0,118 inch
Largeur	41 mm	Largeur (pouces)	1,614 inch
Poids net	75 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Unité de dénudage pour fibres POF et câbles
--------------------------	--

Outil à dénuder

Câble opérationnel	Fibre optique et câbles	Longueur de dénudage, minimale	2 mm
--------------------	-------------------------	--------------------------------	------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	