

HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les capuchons de protection de transport sont disponibles pour les tailles 3, 4, 6 et 8. Ils peuvent être utilisés pour les boîtiers standard IP65. Les bouchons protecteurs pour le transport correspondent à une protection de type IP20 et peuvent être utilisés sur toutes les bases de boîtiers, embases et boîtiers de base. L'œillet intégré permet d'y fixer un cordon de retenue, qui n'est pas compris dans la livraison.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Capuchon de protection
Référence	1215910000
Type	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
Qté.	20 pièce(s)

HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1,811 inch
Longueur	76 mm	Longueur (pouces)	2,992 inch
Poids net	8,4 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Caractéristiques générales

BG	4	Couleur	blanc, transparent
Degré de protection	IP20	Matériau	Polypropylène
Taille	4		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Fiche de données

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

