

IE-BS-V01M-SCRJ-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal
avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Unimodal
Référence	1221020000
Type	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
Qté.	10 pièce(s)

IE-BS-V01M-SCRJ-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	37 mm	Profondeur (pouces)	1,457 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Poids net	63,7 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	500	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	SCRJ
Type de fibre	Unimodal		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 1, CEI 61754-24
---------------------	---

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V01P	Version
Référence	1965700000	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qté.	10 pièce(s)	