

**SMSE WSH 135/60 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les barres d'autobus offrent la possibilité de relier un grand nombre de câbles avec un faible encombrement. En outre, l'intégration dans nos blocs de jonction pour l'installation de bâtiments est possible, ou vous pouvez utiliser nos barres collectrices pour soutenir le blindage de câble.

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Barrette de liaison
Référence	<a href="#">1246990000</a>
Type	SMSE WSH 135/60 MT
GTIN (EAN)	4050118079319
Qté.	10 pièce(s)

## SMSE WSH 135/60 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0,118 inch
Hauteur	123,5 mm	Hauteur (pouces)	4,862 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Poids net	28,7 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

## Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
--	-----

## Caractéristiques des matériaux

Surface	électropoli	Couleur	gris
---------	-------------	---------	------

## Caractéristiques du système

Version	Alimentations
---------	---------------

## Généralités

Surface	électropoli
---------	-------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	