

SCREWTY SW17**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'outil idéal pour tout type d'application**

Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Lame amovible pour l'outil pour presse-étoupes |
| Référence | 1254660000 |
| Type | SCREWTY SW17 |
| GTIN (EAN) | 4050118051841 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| Emballage | Carton |

SCREWTY SW17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 45 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-01-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-01-90-90 |

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)
Brochures [FL FIELDWIRING EN](#)