

**KTB GP 403020 CD S4 6MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Abbildung ähnlich

**Intégration, extension et individualisation :****Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation**

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

**Plaques de presse-étoupes**

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 6 mm, Plaques presse-étoupes: gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
| Référence  | <a href="#">1256470000</a>  |
| Type       | KTB GP 403020 CD S4 6MM   |
| GTIN (EAN) | 4050118093858   |
| Qté.       | 1 pièce(s)  |

**KTB GP 403020 CD S4 6MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 6 mm    | Profondeur (pouces) | 0,236 inch  |
| Hauteur    | 344 mm  | Hauteur (pouces)    | 13,543 inch |
| Largeur    | 167 mm  | Largeur (pouces)    | 6,575 inch  |
| Poids net  | 2 680 g |                     |             |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |

**Caractéristiques générales**

|                           |                          |                        |                   |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Classe de protection (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Matériau               | Acier inox 1.4404 |
| Plaques presse-étoupes    | gauche, droite           | Résistance du matériau | 6 mm              |
| Surface                   | électropoli              |                        |                   |

**Caractéristiques générales accessoires**

|          |                   |                        |      |
|----------|-------------------|------------------------|------|
| Matériau | Acier inox 1.4404 | Résistance du matériau | 6 mm |
| Surface  | électropoli       |                        |      |

**Conformité environnementale du produit**

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|           |  |
|-----------|--|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |  |