

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /
14

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP67 avec boîtier
Référence	1278430000
Type	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Qté.	100 pièce(s)

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	26,5 mm	Profondeur (pouces)	1,043 inch
Hauteur	5,8 mm	Hauteur (pouces)	0,228 inch
Poids net	3 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Description de l'article	Douille de sertissage de re-change	Matériau embout	Argentan
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Type de fibre	FOP

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN