

CB-DM 200/4,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fixation de câbles ou de faisceaux avec des attaches dans les armoires et les coffrets électriques.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 4.5 x 203 mm, Plastique, 220 N
Référence	1279300000
Type	CB-DM 200/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190185930
Qté.	100 pièce(s)

CB-DM 200/4,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	203 mm	Hauteur (pouces)	7,992 inch
Largeur	4,5 mm	Largeur (pouces)	0,177 inch
Poids net	1,44 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	50 mm
Diamètre de faisceau, max	50 mm	Diamètre du trou de fixation	6,3 mm
Diamètre faisceau, min	3 mm	Matériau	Plastique
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Réouvrable	Non	Résistant aux UV	Non
Tenue à la traction	220 N	Tenue à la traction (force de la livre)	49 lbf
Version	pour faisceaux de câbles		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--