

## CC-M 85/54 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les MetalliCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores.

Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetalliCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle. Leur format couvre toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetalliCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetalliCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier.

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 54 x 85 mm, argent
Référence	<a href="#">1327600000</a>
Type	CC-M 85/54 AL
GTIN (EAN)	4050118132502
Qté.	40 pièce(s)

## CC-M 85/54 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	54 mm	Hauteur (pouces)	2,126 inch
Largeur	85 mm	Largeur (pouces)	3,346 inch
Poids net	6,1 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Caractéristiques générales

Couleur	argent
Industries recommandées	Énergie, Process
Largeur	85 mm
Matériau	Aluminium recouvert de chrome (AL), Aluminium anodisé
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Repérage d'équipements et appareillages
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MetalliCard
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Taille de plage de repérage	83.8 x 52.4 mm
plage de température d'utilisation	-55...130 °C

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### CC-M 85/54 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



**CC-M 85/54 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Produits complémentaires****Informations générales de commande**

Type	DKB CC 85/54	Version
Référence	<a href="#">1175850000</a>	MetalliCard, Bande collante, 54 x 85 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248972364	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	INLAY CC-M UNIVERSAL	
Référence	<a href="#">1341120000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145458	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	INLAY CC-M 85/54	
Référence	<a href="#">1341030000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145427	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	PRIMER CC-M	
Référence	<a href="#">2068020000</a>	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Qté.	100 pièce(s)	