

## CC-M DIA 30 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les MetalliCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores.

Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetalliCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle. Leur format couvrent toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetalliCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetalliCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier.

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, argent
Référence	<a href="#">1327770000</a>
Type	CC-M DIA 30 ST
GTIN (EAN)	4050118132632
Qté.	200 pièce(s)

**CC-M DIA 30 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Diamètre	30 mm	Poids net	2,68 g

**Températures**

plage de température d'utilisation	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

**Caractéristiques générales**

Couleur	argent
Industries recommandées	Énergie, Process
Matériau	Acier inox micro-gravé 1.4301 (ST), Acier inox 1.4301
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Repérage d'équipements et appareillages
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MetalliCard
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Taille de plage de repérage	28.2 x 28.2 mm
plage de température d'utilisation	-55...130 °C

**Repérage d'équipements et appareillages**

Diamètre	30 mm	Diamètre du trou de perçage	4,2 mm
----------	-------	-----------------------------	--------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### CC-M DIA 30 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



**CC-M DIA 30 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Produits complémentaires****Informations générales de commande**

Type INLAY CC-M DIA 30

Référence [1341100000](#)

GTIN (EAN) 4050118145199

Qté. 1 pièce(s)

Type DKB CC DIA 30

Version

Référence [1341180000](#)

MetalliCard, Bande collante, transparent

GTIN (EAN) 4050118145618

Qté. 200 pièce(s)

Type INLAY CC-M UNIVERSAL

Référence [1341120000](#)

GTIN (EAN) 4050118145458

Qté. 1 pièce(s)

Type PRIMER CC-M

Référence [2068020000](#)

GTIN (EAN) 4050118416534

Qté. 100 pièce(s)