


ZDT 2.5/2 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Certaines applications exigent une solution enfichable et modulaire plus souple ou plus facile à installer. Lorsque des unités fonctionnelles complètes doivent être préfabriquées ou remplacées, des techniques de raccordement modulaires et flexibles sont requises. Nos blocs de jonction enfichables peuvent être rapidement équipés et sont entièrement testés en usine.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Série Z, Bloc de jonction double étage, Section nominale: 2.5 mm ² , Raccordement à ressort |
| Référence | 1348970000 |
| Type | ZDT 2.5/2 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118153101 |
| Qté. | 50 pièce(s) |

ZDT 2.5/2 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Profondeur | 52 mm | Profondeur (pouces) | 2,047 inch |
| Profondeur, y compris rail DIN | 52,5 mm | Hauteur | 80,5 mm |
| Hauteur (pouces) | 3,169 inch | Largeur | 5,1 mm |
| Largeur (pouces) | 0,201 inch | Poids net | 9,67 g |

Températures

| | | | |
|--|----------------|--|--------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000897 | ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 | | |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--------|-----------------|-------|
| Côté ouvert | droite | Type de montage | monté |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau | Wemid | Couleur | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| Version | 2 raccords à ressort #96 2 raccords enfichables, Enfichable | Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre de polarités | 2 | Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de points de contact par étage | 4 | Etages internes pontés | Non |
| Rail | TS 35 | | |

Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---|---|---------|
| Section nominale | 2,5 mm ² | Tension nominale | 500 V |
| Tension max. du support de pince et du système enfichable | 690 V | Tension nominale DC | 500 V |
| Courant nominal | 24 A | Courant avec conducteur max. | 24 A |
| Normes | IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1 | Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1,33 mΩ |
| Tension de choc nominale | 6 kV | Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0,77 W |
| Degré de pollution | 3 | | |

ZDT 2.5/2 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Caractéristiques nominales selon CSA**

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| Courant Gr C (cCSAus) | 20 A | Courant Gr D (cCSAus) | 5 A |
| N° de certificat (cCSAus) | 154685-1460993 | Section max. du conducteur (cCSAusX) | 12 AWG |
| Section min. du conducteur (cCSAusX) | 26 AWG | Tension Gr C (cCSAus) | 300 V |
| Tension Gr D (cCSAus) | 600 V | | |

Caractéristiques nominales selon UL

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Certificat N° (cURus) | E60693 | Courant Gr C (cURus) | 20 A |
| Courant Gr D (cURus) | 5 A | Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 12 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 26 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) | 12 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) | 26 AWG | Tension Gr C (cURus) | 300 V |
| Tension Gr D (cURus) | 600 V | | |

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Sens de raccordement, raccordement supplémentaire en haut

Généralités

| | | | |
|--|---|--|--------|
| Normes | IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1 | Rail | TS 35 |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 | Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |

Raccordement (raccordement nominal)

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------------|
| Calibre selon 60 947-1 | A2 | Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
| Longueur de dénudage | 10 mm | Nombre de raccordements | 4 |
| Plage de serrage, max. | 4 mm ² | Plage de serrage, min. | 0,13 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 | Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 4 mm ² | Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm ² | | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm ² | |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm ² | | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm ² | |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 4 mm ² | Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0,5 mm ² |
| Sens de raccordement | en haut | Type de raccordement | Raccordement à ressort |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (cURus) E60693

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | CB Testreport |
| | CB Certificate |
| | Declaration of Conformity |
| | UKCA declaration of conformity |
| | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | Usage of terminals in EXi atmospheres |
| | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/5 MC NE WS | Version |
| Référence | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |

Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type | BZT 1 WS 10/5 | Version |
| Référence | 1805490000 | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | BZT 1 ZA WS 10/5 | Version |
| Référence | 1805520000 | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis pour tête fendue




Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Version |
| Référence | 2749610000 | Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Série Z



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZTA ZT2.5 | Version |
| Référence | 1827080000 | Accessoires, Adaptateur de test, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | ZTA ZT2.5/ZA | Version |
| Référence | 1847600000 | Accessoires, Adaptateur de test, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de repères de groupe basculant ZGB



Le ZGB 15 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 15.


Le ZGB 30 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 7.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZGB 30 | Version |
| Référence | 1611930000 | Repères de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZGB 30/3.5 | Version |
| Référence | 1778290000 | Repères de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Pas en mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | blanc |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZGB 15 | Version |
| Référence | 1636530000 | Repères de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

Éléments de codage



Grâce à l'utilisation des picots de codage, les différentes options de codage assurent un raccordement enfichable sans difficulté.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KOSF ZT2.5 | Version |
| Référence | 1816150000 | Série Z, Élément de codage, jaune, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.


Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WS 10/5 M MC NE WS | Version |
| Référence | 1792000000 | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, blanc |
| Qté. | 720 pièce(s) | |

2.5 mm²

Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | ZQV 2.5N/5 GE | Version |
| Référence | 1693830000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/4 GE | Version |
| Référence | 1693820000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/7 GE | Version |
| Référence | 1693850000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | ZQV 2.5N/6 GE | Version |
| Référence | 1693840000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/8 GE | Version |
| Référence | 1693860000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/2 GE | Version |
| Référence | 1693800000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/50 GE | Version |
| Référence | 1693890000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/3 GE | Version |
| Référence | 1693810000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/9 GE | Version |
| Référence | 1693870000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/20 GE | Version |
| Référence | 1909000000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/10 GE | Version |
| Référence | 1693880000 | Série W, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

2.5 mm²


2.5
mm²

Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZAP/TW ZDT2.5/2 | Version |
| Référence | 1816110000 | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur |
| GTIN (EAN) | 4032248370689 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Connexions transversales verticales



Un connecteur vertical permet de relier les deux niveaux d'un bloc de jonction. Cela permet de multiplier le potentiel à plusieurs niveaux sur un bloc de jonction multiniveau.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZVQ 2.5/1.5 | Version |
| Référence | 1720700000 | Accessoires, Connexion transversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190374006 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

Éléments de verrouillage



Les mâles peuvent être fixés à l'embase de manière sûre et facile en utilisant un élément de verrouillage. L'élément de verrouillage évite une déconnexion involontaire des mâles de la borne basse et assure la sécurité maximale.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZVR ZP2.5 | Version |
| Référence | 1816130000 | Série Z, Crochets de verrouillage, jaune, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZVR ZPS2.5 | Version |
| Référence | 1878620000 | Série Z, Crochets de verrouillage, jaune, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248471591 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Prolongateur



Un prolongateur offre la possibilité d'utilisation du système de WeiCoS sans embase. Le système peut être utilisé comme application flottante ou installée de façon permanente pour connecter deux conducteurs.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZVLA RC ZPS2.5 | Version |
| Référence | 1866260000 | Série Z, Blocs de jonction embrochables, jaune, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524754 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZVLA1 ZPS2.5 | Version |
| Référence | 1866250000 | Série Z, Blocs de jonction embrochables, jaune, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524761 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZVLA DF CL ZPS2.5 | Version |
| Référence | 1878610000 | Série Z, Blocs de jonction embrochables, jaune |
| GTIN (EAN) | 4032248471584 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZVLA SC ZPS2.5 | Version |
| Référence | 1866240000 | Série Z, Blocs de jonction embrochables, jaune, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248513376 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Les repères ZS, au format MultiCard éprouvé, ont été conçus spécialement pour la série Z. Ils offrent une large plage de marquage. L'articulation permet d'accéder au connecteur transversal sans démontage. Le montage rapide est assuré grâce à l'encliquetage par bandes des repères individuels. Les repères individuels sont facilement sécables.

- Surface de repérage rabattable
- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZS 10/5 MC NE WS | Version |
| Référence | 1610000000 | ZS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Allen-Bradley, blanc |
| Qté. | 480 pièce(s) | |

Bndes transparentes STR



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | STR 7 F.SCHT 7 | Version |
| Référence | 0515300000 | Repères de bornes, Capuchon de protection, 27 x 6.3 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

2.5 mm²2.5
mm²

Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/11 | Version |
| Référence | 1815290000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/9 | Version |
| Référence | 1815270000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | Version |
| Référence | 1820570000 | Série Z, Connecteur, vert, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/16 | Version |
| Référence | 1815340000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/14 | Version |
| Référence | 1815320000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/3 | Version |
| Référence | 1815210000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/7 | Version |
| Référence | 1815250000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/12 | Version |
| Référence | 1815300000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/5 | Version |
| Référence | 1815230000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/6 | Version |
| Référence | 1815240000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

Date de création 4 octobre 2024 20:05:56 CEST

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/15 | Version |
| Référence | 1815330000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/4 | Version |
| Référence | 1815220000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/17 | Version |
| Référence | 1815350000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/2 | Version |
| Référence | 1815200000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/10 | Version |
| Référence | 1815280000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/1 | Version |
| Référence | 1815190000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/8 | Version |
| Référence | 1815260000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZP 2.5/1AN/QV/13 | Version |
| Référence | 1815310000 | Série Z, Connecteur, Beige foncé, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

Serre-câbles



L'extracteur protège le contact contre les contraintes mécaniques et le connecteur contre les validations accidentelles du point de contact.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZZE ZP2.5 | Version |
| Référence | 1816140000 | Série Z, Protection anti-traction, jaune, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZZE ZP2.5/4 | Version |
| Référence | 1866220000 | Série Z, Protection anti-traction, jaune, 19.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248480845 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

Caches de protection



La protection du contact de mâle offre une protection contre les influences extérieures, par exemple l'encrassement de la poussière.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZAD ZT/ZPS2.5 | Version |
| Référence | 1861030000 | Série Z, Plaque de protection, jaune, 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248418428 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |