

PAC-UNIV-HE10-F-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Informations générales de commande

| | |
|------------|-----------------------------|
| Version | Câble pré-confectionné, PAC |
| Référence | 1349730040 |
| Type | PAC-UNIV-HE10-F-4M |
| GTIN (EAN) | 4099986579439 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

PAC-UNIV-HE10-F-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | |
|-----------|-------|
| Poids net | 165 g |
|-----------|-------|

Températures

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

Données générales

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| Adapté pour | Signaux numériques | Câble | Câble LiYY |
| Interface API | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²) | Longueur du câble | 4 m |
| Matériau | PVC | Nombre de pôles, min. | 10 pôles |
| Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P | Section du conducteur | 0,14 mm² |
| Ytterdiameter | 7 ± 1 mm | | |

Données électriques

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
| Courant total, max. | 3 A | Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
| Résistance | ≤ 150 mΩ/m | Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Tension nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | Colours chart |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |