

THM GEW 15/9 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Les étiquettes THM GEW sont en coton tissé très souple. Livrées en rouleaux à utiliser avec une imprimante à transfert thermique, ce qui se traduit par une couche adhésive plus épaisse que celle qui résulte de l'utilisation de feuilles A4 avec imprimante laser de bureau.

Cette souplesse et l'épaisseur de l'adhésif garantissent une adhérence plus forte et permettent une utilisation sur des objets angulaires ou ronds, tels que les câbles ou les tuyaux.

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Version | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 15 mm, jaune |
| Référence | 1365630000 |
| Type | THM GEW 15/9 GE |
| GTIN (EAN) | 4050118175271 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2599430000 2599440000 |

THM GEW 15/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,3 mm | Profondeur (pouces) | 0,012 inch |
| Hauteur | 9 mm | Hauteur (pouces) | 0,354 inch |
| Largeur | 15 mm | Largeur (pouces) | 0,591 inch |
| Poids net | 540 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -29...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Caractéristiques générales

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Adhésif | Adhésif caoutchouc |
| Agrément selon UL 969 | Non |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | jaune |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 |
| Halogène | Non |
| Largeur | 15 mm |
| Matériau | Coton |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Rouleau d'étiquettes = Repérage d'équipements et appareillages |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement Rouleau d'étiquettes |
| Nombre par feuille | 10 000 |
| Nombre par rouleau | 10 000 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -29 °C |
| Procédé d'impression | Transfert thermique |
| Version | autoadhésif |
| plage de température d'utilisation | -29...80 °C |

Repérage d'équipements et appareillages

| | |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Date de création 2 juillet 2024 10:45:25 CEST

Niveau du catalogue 29.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

THM GEW 15/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



THM GEW 15/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type | RIBBON MM 110/360 SW | Version |
| Référence | 2005070000 | Ruban de couleur |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

THM GEW 15/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

