

## SAI-M23-GS-L-11/17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

## Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide |
| Référence  | <a href="#">1440130000</a>                  |
| Type       | SAI-M23-GS-L-11/17                          |
| GTIN (EAN) | 4050118246193                               |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                  |

## SAI-M23-GS-L-11/17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 75 g |
|-----------|------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC003556    |
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 |             |             |

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

|                                  |               |                             |                        |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| Cycles d'enfichage               | > 1000        | Degré de pollution          | 3                      |
| Degré de protection              | IP67, IP69K   | Diamètre de câble, max.     | 17 mm                  |
| Diamètre de câble, min.          | 11 mm         | Matériau de base du boîtier | Alliage cuivre et zinc |
| Plage de températures du coffret | -40...+125 °C | Raccordement du blindage    | Oui                    |

## Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR)    | E344862     |

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |


### SAI-M23-GS-L-11/17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



## SAI-M23-GS-L-11/17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Inserts sans contacts



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type       | SAI-M23-BE-L-6             | Version                               |
| Référence  | <a href="#">1170370000</a> | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962266              |                                       |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                                       |
| Type       | SAI-M23-BE-L-4/4           | Version                               |
| Référence  | <a href="#">1995810000</a> | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248925674              |                                       |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                                       |
| Type       | SAI-M23-SE-L-4/4           | Version                               |
| Référence  | <a href="#">1170380000</a> | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962518              |                                       |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                                       |
| Type       | SAI-M23-SE-L-6             | Version                               |
| Référence  | <a href="#">1170350000</a> | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962303              |                                       |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                                       |

# Cable connector

