

**EPG 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Version	Presse, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Référence	<a href="#">1500830000</a>
Type	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
Qté.	1 pièce(s)

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2,756 inch
Hauteur	365 mm	Hauteur (pouces)	14,37 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3,15 inch
Poids net	500 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	
Force de pression	nominal	45 kN
Temps de charge	0,5 h	

## Description du contact

Plage de sertissage, max.	150 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

## Données de l'outil - sertissage

Entraînement	Électro-hydraulique	Levage	16 mm
Section de l'embout, max.	150 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	6 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données****EPG 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## ... pour cosses tubulaires (selon EN 13600)

**Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Type	ES EPG 45 WM 95	Version
Référence	<a href="#">1500890000</a>	Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118309218	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 WM 6	Version
Référence	<a href="#">1500850000</a>	Accessoires, 6mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118309485	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 WM 16/35	Version
Référence	<a href="#">1500920000</a>	Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118309478	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 WM 10/70	Version
Référence	<a href="#">1500870000</a>	Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118309256	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 WM 120	Version
Référence	<a href="#">1500900000</a>	Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118309287	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 WM 150	Version
Référence	<a href="#">1994550000</a>	Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118379785	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 WM 25/50	Version
Référence	<a href="#">1500880000</a>	Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118309171	
Qté.	1 pièce(s)	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## ... pour cosses à sertir (selon DIN 46235)

**Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Type	ES EPG 45 HEX 95	Version
Référence	<a href="#">1500980000</a>	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118309348	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 HEX 10/70	Version
Référence	<a href="#">1500940000</a>	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118309522	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 HEX 25/50	Version
Référence	<a href="#">1500970000</a>	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118309195	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 HEX 6	Version
Référence	<a href="#">1500930000</a>	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118309508	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 HEX 150	Version
Référence	<a href="#">1994540000</a>	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118379778	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 HEX 16/35	Version
Référence	<a href="#">1500950000</a>	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118309492	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 HEX 120	Version
Référence	<a href="#">1500990000</a>	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118309140	
Qté.	1 pièce(s)	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## ... pour embouts

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Type	ES EPG 45 AEH 25	Version
Référence	<a href="#">1501070000</a>	25mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118309164	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 AEH 35	Version
Référence	<a href="#">1501170000</a>	35mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118309386	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 AEH 50	Version
Référence	<a href="#">1501180000</a>	50mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118309539	
Qté.	1 pièce(s)	

**EPG 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Accessoires****Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Type	LADEGERAET EPG
Référence	<a href="#">1509370000</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
Qté.	1 pièce(s)
Type	AKKU APG/EPG 2AH
Référence	<a href="#">2858730000</a>
GTIN (EAN)	4064675566137
Qté.	1 pièce(s)
Type	AKKU APG/EPG 5AH
Référence	<a href="#">2860070000</a>
GTIN (EAN)	4064675574750
Qté.	1 pièce(s)

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## ... pour cosses serties (selon DIN 46234)

**Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Type	ES EPG 45 DIN 70	Version
Référence	<a href="#">1501380000</a>	70mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118309744	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 DIN 6	Version
Référence	<a href="#">1501290000</a>	6mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118309614	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 DIN 50	Version
Référence	<a href="#">1501370000</a>	50mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118309706	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 DIN 25	Version
Référence	<a href="#">1501340000</a>	25mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118309560	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 DIN 10	Version
Référence	<a href="#">1501320000</a>	10mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118309577	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 DIN 35	Version
Référence	<a href="#">1501350000</a>	35mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118309645	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 45 DIN 16	Version
Référence	<a href="#">1501330000</a>	16mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118309751	
Qté.	1 pièce(s)	