

ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	70mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	1502070000
Type	ES APG 80 AEH 70
GTIN (EAN)	4050118310306
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	405,6 g
-----------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Description du contact

Plage de sertissage, max.	70 mm ²	Section du conducteur max. AWG	2/0
---------------------------	--------------------	--------------------------------	-----

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	70 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	24 mm	Largeur de sertissage en mm	24
Section sertissage cuivre	70		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	