

ES APG 80 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pincers for crimping with interchangeable inserts for lugs, connectors and end fittings

- extremely fast operation thanks to the auxiliary hydraulic system
- large range of action up to 400 mm²
- quick locking head pivoting 360°
- automatic pressure limitation, followed by pressure sensor

Additional functions for the APG series:

- electronic control and monitoring of the crimping process
- saving of all crimping cycles and error messages in internal memory
- reading of all cycles and error messages via USB

Informations générales de commande

Version	150mm ² , Sertissage WM
Référence	1502550000
Type	ES APG 80 WM 150
GTIN (EAN)	4050118310825
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	304,5 g
-----------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Description du contact

Plage de sertissage, max.	150 mm ²	Section du conducteur max. AWG	5/0
---------------------------	---------------------	--------------------------------	-----

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	150 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm	Largeur de sertissage en mm	5
Section sertissage cuivre	150		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M10/-150	Version
Référence	1498310000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M12/-150	Version
Référence	1498320000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M8/-150	Version
Référence	1498290000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M16/-150	Version
Référence	1498330000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M14/-150	Version
Référence	1498580000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KP-M20/-150	Version
Référence	1498340000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qté.	25 pièce(s)	

Outils



Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

•fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
•large plage d'action jusqu'à 400 mm²
•Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
•limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
•Fonctions additionnelles pour la série APG :
•système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
•Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
•Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M8/-150 90	Version
Référence	1497790000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/-150 90	Version
Référence	1497830000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWPN-M20/-150 90	Version
Référence	1496680000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-150 90	Version
Référence	1497810000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-150 90	Version
Référence	1497820000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-150 S	Version
Référence	1494440000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-150 S	Version
Référence	1494940000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-150 S	Version
Référence	1494950000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150 S	Version
Référence	1494970000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M12/-150	Version
Référence	1493380000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-150	Version
Référence	1493370000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-150	Version
Référence	1493390000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-150	Version
Référence	1493410000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M10/150 90	Version
Référence	1494500000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M12/-150 90	Version
Référence	1494510000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-150 90	Version
Référence	1494520000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-150 90	Version
Référence	1494490000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 90	Version
Référence	1494530000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande


Type	VSTN/150	Version
Référence	1493120000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****150 mm²**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-150 45	Version
Référence	1496440000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-150 45	Version
Référence	1496470000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-150 45	Version
Référence	1496430000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 45	Version
Référence	1496450000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 45	Version
Référence	1496480000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-150	Version
Référence	1498710000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-150	Version
Référence	1492970000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-150	Version
Référence	1497380000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M20/-150	Version
Référence	1495740000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-150	Version
Référence	1495710000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150	Version
Référence	1495720000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-150	Version
Référence	1495700000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	KRN-M14/-150	Version
Référence	1495810000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-150	Version
Référence	1495730000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qté.	25 pièce(s)	