

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Version | 185mm ² , Sertissage WM |
| Référence | 1502570000 |
| Type | ES APG 80 WM 185 |
| GTIN (EAN) | 4050118310528 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | |
|-----------|-------|
| Poids net | 301 g |
|-----------|-------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Description du contact

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|
| Plage de sertissage, max. | 185 mm ² | Section du conducteur max. AWG | 6/0 |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|

Données de l'outil - sertissage

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------------|
| Section de cosse | nominal | 185 mm ² |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage WM | |

Inserts de sertissage

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------------------|---|
| Largeur de sertissage | 5 mm | Largeur de sertissage en mm | 5 |
| Section sertissage cuivre | 185 | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG :
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | APG 80 | Version |
| Référence | 1502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KWPN-M10/-185 90 | Version |
| Référence | 1496690000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306170 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KWPN-M12/-185 90 | Version |
| Référence | 1496700000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306323 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KWPN-M8/-185 90 | Version |
| Référence | 1496800000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306316 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KWPN-M16/-185 90 | Version |
| Référence | 1496710000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306262 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KWPN-M20/-185 90 | Version |
| Référence | 1496720000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306187 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KRN-M10/-185 S | Version |
| Référence | 1494980000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304497 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KRN-M16/-185 S | Version |
| Référence | 1495000000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304367 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KRN-M12/-185 S | Version |
| Référence | 1494990000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304169 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VSTN/-185 | Version |
| Référence | 1497390000 | Cosses, 185 mm ² , 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306798 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KP-M14/-185 | Version |
| Référence | 1498590000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307887 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KP-M16/-185 | Version |
| Référence | 1498370000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307733 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KP-M20/-185 | Version |
| Référence | 1498380000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307757 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KP-M10/-185 | Version |
| Référence | 1498350000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307665 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KP-M12/-185 | Version |
| Référence | 1498360000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307726 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KP-M8/-185 | Version |
| Référence | 1498540000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307894 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KQN-M20/-185 | Version |
| Référence | 1493450000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303544 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KQN-M10/-185 | Version |
| Référence | 1493420000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303322 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KQN-M16/-185 | Version |
| Référence | 1493440000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303414 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KQN-M12/-185 | Version |
| Référence | 1493430000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303308 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KWN-M12/-185 45 | Version |
| Référence | 1495350000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305012 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | KWN-M16/-185 45 | Version |
| Référence | 1495370000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305074 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | KWN-M10/-185 45 | Version |
| Référence | 1495340000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304589 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | KWN-M20/-185 45 | Version |
| Référence | 1495380000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305135 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KRN-M14/-185 | Version |
| Référence | 1497250000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306880 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KRN-M8/-185 | Version |
| Référence | 1497290000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306897 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KRN-M10/-185 | Version |
| Référence | 1495430000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304985 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KRN-M12/-185 | Version |
| Référence | 1495440000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304947 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KRN-M20/-185 | Version |
| Référence | 1495470000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305005 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KRN-M16/-185 | Version |
| Référence | 1495450000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305036 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KWN-M10/-185 90 | Version |
| Référence | 1494540000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304176 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KWN-M16/-185 90 | Version |
| Référence | 1494570000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304329 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KWN-M12/-185 90 | Version |
| Référence | 1494550000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304213 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | KWN-M20/-185 90 | Version |
| Référence | 1494580000 | Cosses, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304336 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VPN/-185 | Version |
| Référence | 1498720000 | Cosses, 185 mm ² , 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308051 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |