

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Version	240mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
Référence	<a href="#">1502580000</a>
Type	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
Qté.	1 pièce(s)

**ES APG 80 WM 240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	302,8 g
-----------	---------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	240 mm <sup>2</sup>	Section du conducteur max. AWG	450
---------------------------	---------------------	--------------------------------	-----

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	240 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

**Inserts de sertissage**

Largeur de sertissage	7 mm	Largeur de sertissage en mm	7
Section sertissage cuivre	240		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M16/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1496740000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1496730000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1496750000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
Qté.	20 pièce(s)	

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-240 S	Version
Référence	<a href="#">1494340000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-240 S	Version
Référence	<a href="#">1494350000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Qté.	5 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M16/-240 S	Version
Référence	<a href="#">1494370000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Qté.	5 pièce(s)	

## 240 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M10/-240	Version
Référence	<a href="#">1493460000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303230	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-240	Version
Référence	<a href="#">1493470000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303551	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-240	Version
Référence	<a href="#">1493480000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303209	
Qté.	25 pièce(s)	

## 240 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M20/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494630000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M16/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494620000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M12/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494610000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M10/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494590000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Qté.	25 pièce(s)	

## 240 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-240	Version
Référence	<a href="#">1498730000</a>	Cosses, 240 mm², 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118308044	
Qté.	10 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Outils



**Pinc**es à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG : système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

### Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

### 240 mm<sup>2</sup>



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Type	KRN-M16/-240	Version
Référence	<a href="#">1495510000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-240	Version
Référence	<a href="#">1495480000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-240	Version
Référence	<a href="#">1495490000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M12/-240	Version
Référence	<a href="#">1495500000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-240	Version
Référence	<a href="#">1495520000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-240	Version
Référence	<a href="#">1497270000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Qté.	25 pièce(s)	

## 240 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-240	Version
Référence	<a href="#">1497400000</a>	Cosses, 240 mm², 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306965	
Qté.	25 pièce(s)	

## 240 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M16/-240 45	Version
Référence	<a href="#">1495410000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Qté.	15 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M12/-240 45	Version
Référence	<a href="#">1495400000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Qté.	15 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-240 45	Version
Référence	<a href="#">1495420000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Qté.	15 pièce(s)	

## 240 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M20/-240	Version
Référence	<a href="#">1498430000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M16/-240	Version
Référence	<a href="#">1498420000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M10/-240	Version
Référence	<a href="#">1498390000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M14/-240	Version
Référence	<a href="#">1498530000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M12/-240	Version
Référence	<a href="#">1498410000</a>	Cosses, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Qté.	20 pièce(s)	