

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pincas à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	300mm ² , Sertissage WM
Référence	1502590000
Type	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	277 g
-----------	-------

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Description du contact

Plage de sertissage, max.	300 mm ²	Section du conducteur max. AWG	600
---------------------------	---------------------	--------------------------------	-----

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	300 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	7 mm	Largeur de sertissage en mm	7
Section sertissage cuivre	300		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M10/-300	Version
Référence	1498440000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M14/-300	Version
Référence	1498550000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M20/-300	Version
Référence	1498470000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M12/-300	Version
Référence	1498450000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M16/-300	Version
Référence	1498460000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M14/-300	Version
Référence	1497280000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-300	Version
Référence	1495540000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-300	Version
Référence	1495530000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-300	Version
Référence	1495550000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-300	Version
Référence	1497240000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
Qté.	20 pièce(s)	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M16/-300 90	Version
Référence	1497310000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-300 90	Version
Référence	1497300000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-300 90	Version
Référence	1497320000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Qté.	20 pièce(s)	

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-300 90	Version
Référence	1496770000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/-300 90	Version
Référence	1496790000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWPN-M16/-300 90	Version
Référence	1496780000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
Qté.	10 pièce(s)	

Outils



Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-300	Version
Référence	1498740000	Cosses, 300 mm ² , 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308037	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M12/-300 S	Version
Référence	1494390000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-300 S	Version
Référence	1494400000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M10/300 S	Version
Référence	1494380000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
Qté.	5 pièce(s)	