

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Version	300mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
Référence	<a href="#">1502590000</a>
Type	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Qté.	1 pièce(s)

**ES APG 80 WM 300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	277 g
-----------	-------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	300 mm <sup>2</sup>	Section du conducteur max. AWG	600
---------------------------	---------------------	--------------------------------	-----

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	300 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

**Inserts de sertissage**

Largeur de sertissage	7 mm	Largeur de sertissage en mm	7
Section sertissage cuivre	300		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

300 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M12/-300	Version
Référence	<a href="#">1495540000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305098	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-300	Version
Référence	<a href="#">1497280000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306903	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-300	Version
Référence	<a href="#">1495550000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304978	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-300	Version
Référence	<a href="#">1497240000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306774	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-300	Version
Référence	<a href="#">1495530000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305210	
Qté.	20 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

300 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-300	Version
Référence	<a href="#">1498740000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup> , 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308037	
Qté.	10 pièce(s)	

## Outils



<b>Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts</b><br /><br /><b>•</b>fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique <br /><b>•</b>large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup><br /><b>•</b>Tête à blocage rapide pivotant sur 360° <br /><b>•</b>limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression<br /><b>•</b>Fonctions additionnelles pour la série APG :<br /><b>•</b>système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage <br /><b>•</b>Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne <br /><b>•</b>Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

300 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M10/300 S	Version
Référence	<a href="#">1494380000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303926	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-300 S	Version
Référence	<a href="#">1494390000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303940	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-300 S	Version
Référence	<a href="#">1494400000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303889	
Qté.	5 pièce(s)	

300 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-300 90	Version
Référence	<a href="#">1496770000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306415	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/-300 90	Version
Référence	<a href="#">1496780000</a>	Cosses, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306354	
Qté.	10 pièce(s)	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWPN-M20/-300 90	Version
Référence	<a href="#">1496790000</a>	Cosses, 300 mm²
GTIN (EAN)	4050118306545	
Qté.	10 pièce(s)	

## 300 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M16/-300 90	Version
Référence	<a href="#">1497310000</a>	Cosses, 300 mm²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-300 90	Version
Référence	<a href="#">1497320000</a>	Cosses, 300 mm²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-300 90	Version
Référence	<a href="#">1497300000</a>	Cosses, 300 mm²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Qté.	20 pièce(s)	

## 300 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M14/-300	Version
Référence	<a href="#">1498550000</a>	Cosses, 300 mm²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Qté.	10 pièce(s)	

**ES APG 80 WM 300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	KP-M12/-300	Version
Référence	<a href="#">1498450000</a>	Cosses,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307788	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M16/-300	Version
Référence	<a href="#">1498460000</a>	Cosses,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307870	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M10/-300	Version
Référence	<a href="#">1498440000</a>	Cosses,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M20/-300	Version
Référence	<a href="#">1498470000</a>	Cosses,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307849	
Qté.	10 pièce(s)	