

## ES APG 80 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Version	6mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">1502820000</a>
Type	ES APG 80 DIN 6
GTIN (EAN)	4050118310665
Qté.	1 pièce(s)

**ES APG 80 DIN 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 349,2 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Plage de sertissage, max. 6 mm<sup>2</sup> Section du conducteur max. AWG 10

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse | nominal 6 mm<sup>2</sup>  
Type de sertissage/-profil Sertissage à empreintes

**Inserts de sertissage**

Largeur de sertissage 6 mm Largeur de sertissage en mm 6  
Section sertissage cuivre 6

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC /

**Téléchargements**

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochures