

IE-AD-M12DRJ45-MF-90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Adaptateur, coudé, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence	1514940000
Type	IE-AD-M12DRJ45-MF-90
GTIN (EAN)	4050118322309
Qté.	1 pièce(s)

IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	35 g
-----------	------

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...80 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Codage	Codage D
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	PA 66
Nombre de pôles	4	Surface du contact	doré

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Raccordement 1	RJ45 90°
Raccordement 2	M12	Description de l'article	Adaptateur, coudé
Constitution	Broche M12 sur prise femelle RJ45	Matériau de base du boîtier	PA 66
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Filetage du raccordement	M12
Surface du contact	doré	Blindage	Oui
Degré de protection	IP67		

Normes

Norme de connecteur	CEI 60603-7-5, CEI 61076-2-101
---------------------	--------------------------------

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	Résistance de contact	≤ 10 mΩ
----------------------------	-----	-----------------------	---------

Données techniques générales

Codage	Codage D	Degré de protection	IP67
Filetage du raccordement	M12	Matériau de base du boîtier	PA 66
Nombre de pôles	4	Surface du contact	doré
Version	coudé		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E471884

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Données techniques [CAD data – STEP](#)Documentation utilisateur [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)Brochures [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage

