

**CRIMPSET PZ 10 HEX D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kits de sertissage

**Informations générales de commande**

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 10 HEX, Outil à dénuder: STRIPAX, Plaque de sertissage, min.: 0.14, Couleur: DIN
Référence	<a href="#">1542260000</a>
Type	CRIMPSET PZ 10 HEX D
GTIN (EAN)	4050118347111
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

**CRIMPSET PZ 10 HEX D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 809 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 10 mm <sup>2</sup> (hexagonal), outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur DIN
--------------------------	---

**Assortiments**

Couleur	DIN	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	2 900 pcs.	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 10 HEX	Plage de sertissage, max.	10 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0,14 mm <sup>2</sup>		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9019010000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190120931				
Qté.	500 pièce(s)				

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H1,0/14D R	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9019080000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190090623				
Qté.	500 pièce(s)				

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H2,5/15D BL	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9019160000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190028732				
Qté.	500 pièce(s)				

Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H6,0/20D GE	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9019220000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190151607				
Qté.	100 pièce(s)				

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H1,5/14D SW	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9019120000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190153793				
Qté.	500 pièce(s)				

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H0,75/14D GR	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9019040000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190099077				
Qté.	500 pièce(s)				

**CRIMPSET PZ 10 HEX D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Valise**

- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

**Informations générales de commande**

Type	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	<a href="#">9028860000</a>	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 pièce(s)	

**conditionnés en vrac en sachet**

- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

Type	H4,0/20D GR	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019200000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qté.	500 pièce(s)		

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires


## Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

## Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	<a href="#">9005000000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 pièce(s)	

Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H10,0/22D R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019240000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qté.	100 pièce(s)		

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Crimping tools



## Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

Type	PZ 10 HEX	Version
Référence	<a href="#">1445070000</a>	Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 10mm², Sertissage
GTIN (EAN)	4050118250312	hexagonal
Qté.	1 pièce(s)	