

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 10 HEX, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: Autres
Référence	1542270000
Type	CRIMPSET PZ 10 HEX T
GTIN (EAN)	4050118347036
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

Date de création 4 juin 2024 04:15:11 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 839 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 10 mm ² (hexagonal), outil à dénuder et embouts selon d'autres codes couleur
--------------------------	---

Assortiments

Couleur	Autres	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	2 900 pcs.	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 10 HEX	Plage de sertissage, max.	10 mm ²
Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Fiche de données


CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 10,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22T BR	Version	Emballage
Référence	9021150000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qté.	100 pièce(s)		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14D SW	Version	Emballage
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qté.	500 pièce(s)		

Fiche de données

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 10 HEX	Version	
Référence	1445070000	Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 10mm², Sertissage	
GTIN (EAN)	4050118250312	hexagonal	
Qté.	1 pièce(s)		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/15T GR	Version		Emballage
Référence	9021070000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris		en vrac
GTIN (EAN)	4008190128944			
Qté.	500 pièce(s)			

Fiche de données

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/20T OR	Version	Emballage
Référence	9021110000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange	en vrac
GTIN (EAN)	4008190035754		
Qté.	500 pièce(s)		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/14D R	Version	Emballage
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qté.	500 pièce(s)		

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version	
Référence	9028860000	Version	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qté.	1 pièce(s)		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version		Emballage
Référence	9019010000	Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190120931			
Qté.	500 pièce(s)			

Fiche de données

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14T HBL	Version	Emballage
Référence	9021040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair	en vrac
GTIN (EAN)	4008190083168		
Qté.	500 pièce(s)		

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique


Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 pièce(s)	

Fiche de données**CRIMPSET PZ 10 HEX T**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Section nominale du conducteur 6,0 mm²**

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6.0/20T GN	Version	Emballage
Référence	9021130000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qté.	100 pièce(s)		