

CC-H 85/27 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires, 90 x 31 mm, noir
Référence	1675130001
Type	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Qté.	40 pièce(s)

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	13 mm	Profondeur (pouces)	0,512 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3,543 inch
Largeur	31 mm	Largeur (pouces)	1,22 inch
Poids net	11,48 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		
Couleur	noir		
Couleur du matériau selon code couleurs	0		
Halogène	Non		
Industries recommandées	Machines		
Largeur	31 mm		
Matériau	Polyamide 66		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
plage de température d'utilisation	-40... 100 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Naturel



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Type	CB 365/7,5 NC	Version
Référence	1279100000	Colliers de serrage, 7.5 x 365 mm, Polyamide 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	CB 360/4,5 NC	Version
Référence	1279000000	Colliers de serrage, 4.5 x 360 mm, Polyamide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Qté.	100 pièce(s)	