

## CC-H 85/27 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires, 90 x 31 mm, gris
Référence	<a href="#">1675130002</a>
Type	CC-H 85/27 GR
GTIN (EAN)	4008190454258
Qté.	40 pièce(s)

## CC-H 85/27 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	13 mm	Profondeur (pouces)	0,512 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3,543 inch
Largeur	31 mm	Largeur (pouces)	1,22 inch
Poids net	11,8 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

### Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		
Couleur	gris		
Couleur du matériau selon code couleurs	8		
Halogène	Non		
Industries recommandées	Machines		
Largeur	31 mm		
Matériau	Polyamide 66		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

### Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /  
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)  
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

## Fiche de données

### CC-H 85/27 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Naturel



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

### Informations générales de commande

Type	CB 365/7,5 NC	Version	
Référence	<a href="#">1279100000</a>	Colliers de serrage, 7.5 x 365 mm, Polyamide 66, 540 N	
GTIN (EAN)	4008190104665		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	CB 360/4,5 NC	Version	
Référence	<a href="#">1279000000</a>	Colliers de serrage, 4.5 x 360 mm, Polyamide 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4008190031459		
Qté.	100 pièce(s)		