

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Intégration, extension et individualisation : les compléments adaptés à chaque utilisation.

Les accessoires système structurés de manière cohérente permettent une adaptation simple des interfaces aux exigences spécifiques des applications respectives.

Informations générales de commande

Version	Contact à sertir (bloc de jonction), 0.35 mm ²
Référence	1705310000
Type	DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008 190948573
Qté.	500 pièce(s)

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,21 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Paramètres du système

Famille de produits Accessoires

Données des matériaux

Couleur argent Tableau des couleurs (similaire) RAL 7001

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1

Emballage

Longueur VPE	120 mm	Largeur VPE	79 mm
Hauteur VPE	29 mm		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of the Manufacturer
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	