

VG 29-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | VG MS ZE (extracteur de presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Laiton, nickelé |
| Référence | 1718860000 |
| Type | VG 29-MS54-ZE |
| GTIN (EAN) | 4008190352080 |
| Qté. | 25 pièce(s) |

VG 29-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1,378 inch |
| Longueur | 43 mm | Longueur (pouces) | 1,693 inch |
| Poids net | 149,5 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C...80 °C |
|-------------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|---------|--|-----------------|
| Bague d'étanchéité | NBR | Couple raccord, max. | 10 Nm |
| Couple raccord, min. | 10 Nm | Couple écrou borgne, max. | 6,7 Nm |
| Couple écrou borgne, min. | 6,7 Nm | Degré de protection | IP54 |
| Degré de protection avec GWDR | IP65 | Diamètre du câble extérieur, max. | 27 mm |
| Diamètre du câble extérieur, min. | 17 mm | Filetage (extérieur) | PG 29 |
| Halogène | Non | Joint | NBR |
| Longueur du filetage | 8 mm | Matériau | Laiton, nickelé |
| Pas de vis | 1,59 mm | Plage de serrage, serre-câble, max. | 30 mm |
| Plage de serrage, serre-câble, min. | 19 mm | Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -20 °C | Presse-étoupes | PG, PG 29 |
| Taille de clé | 42 mm | Taille de clé 1 | 42 mm |
| Taille de clé 2 | 40 mm | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

VG 29-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Joint plat polyéthylène - GWDR PO



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | GWDR PG29-PO | Version |
| Référence | 1719500000 | GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, PG 29, |
| GTIN (EAN) | 4008190352769 | Polyéthylène |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SKMU PG29-MS | Version |
| Référence | 1719210000 | SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 29, 4 mm, Laiton, |
| GTIN (EAN) | 4008190352431 | nickelé |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

VG 29-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Joint plat néoprène - GWDR NP



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | GWDR PG29-NP | Version |
| Référence | 1719600000 | GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 29, |
| GTIN (EAN) | 4008190352868 | Néoprène |
| Qté. | 50 pièce(s) | |