

## SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 42, 5 mm, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1719230000</a>
Type	SKMU PG42-MS
GTIN (EAN)	4008190352486
Qté.	25 pièce(s)

**SKMU PG42-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	5 mm	Hauteur (pouces)	0,197 inch
Poids net	32,42 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

**Caractéristiques générales**

Diamètre extérieur	66,99 mm	Epaisseur	5 mm
Filetage (extérieur)	PG 42	Filetage (intérieur)	PG 42
Halogène	Non	Longueur du filetage	5 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,59 mm
Presse-étoupes	PG 42	Taille de clé 1	60 mm

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### SKMU PG42-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

