

SKMU M40 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Référence | 1736960000 |
| Type | SKMU M40 K SW |
| GTIN (EAN) | 4008 19095643 1 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

SKMU M40 K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Hauteur | 7 mm | Hauteur (pouces) | 0,276 inch |
| Poids net | 1,92 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C... 100 °C |
|-------------------------------|------------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--------|--|-------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | Diamètre extérieur | 57,75 mm |
| Epaisseur | 7 mm | Filetage (extérieur) | M 40 |
| Filetage (intérieur) | M 40 | Halogène | Non |
| Longueur du filetage | 7 mm | Matériau | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Pas de vis | 1,5 mm | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Presse-étoupes | M 40 |
| Silicone | Non | Taille de clé 1 | 50 mm |

Agréments

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

SKMU M40 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

