

VP M16-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Version	VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique), Bouchons obturateurs, fermé, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamide
Référence	1737070000
Type	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
Qté.	100 pièce(s)

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0,748 inch
Longueur	19 mm	Longueur (pouces)	0,748 inch
Diamètre	16 mm	Épaisseur du paroi, min.	0,5 mm
Épaisseur du paroi, max.	14 mm	Poids net	2,67 g

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP54, IP66	Couleur	Noir profond
Degré de protection	IP54, IP66		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Joint plat néoprène - GWDR NP



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	GWDR M16-NP	Version
Référence	1736230000	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, M 16, Néoprène
GTIN (EAN)	4008190956028	
Qté.	50 pièce(s)	

Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	SKMU M16 MS	Version
Référence	1736990000	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 16, 2.8 mm, Laiton,
GTIN (EAN)	4008190956462	nickelé
Qté.	100 pièce(s)	