

KLBUE 15-32 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Grâce à des pieds de montage spéciaux, le portefeuille de produits inclut également des étriers de serrage de blindage qui peuvent être montés sur les profilés C. Le blindage est dévié des étriers de serrage de blindage par le pied de montage vers les profilés C et donc vers le PE (sol).

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	1752711001
Type	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2,52 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Largeur	33,5 mm	Largeur (pouces)	1,319 inch
Poids net	84,5 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	gris
----------	-------	---------	------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Rail	TS 27
---------	-------------------------------	------	-------

Dimensions

Pas en mm (P)	36 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Rail	TS 27
------------------------	----------------	------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	32 mm	Diamètre de câble, min.	15 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 8 juin 2024 21:47:29 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Acier



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Type	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Version
Référence	1802690000	Profilés support, Rail profilé, DIN EN 60715, Acier
GTIN (EAN)	4032248257201	
Qté.	2 m	