

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires x 10 mm, PVC, Couleur: gris, autoadhésif
Référence	1753460000
Type	SCHS4 K
GTIN (EAN)	4032248014323
Qté.	1 pièce(s)

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0,236 inch
Hauteur	1 000 mm	Hauteur (pouces)	39,37 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Poids net	24 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-20...80 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face		
Application / fabricant	Autoadhésif		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Couleur	gris		
Couleur du matériau selon code couleurs	8		
Halogène	Non		
Largeur	10 mm		
Matériau	PVC		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C		
Version	autoadhésif		
plage de température d'utilisation	-20...80 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Fiche de données

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Impression spéciale



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	Version
Référence	1766650000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248065547	66, Couleur: selon demande du client, Enfichable
Qté.	40 pièce(s)	

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Version
Référence	1736181696	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985967	66, Couleur: turquoise, Enfichable
Qté.	200 pièce(s)	
Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version
Référence	1736181044	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable
Qté.	200 pièce(s)	
Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Version
Référence	1736181687	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248208265	66, Couleur: jaune, Enfichable
Qté.	200 pièce(s)	