

SAI-SK STECKER M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les capuchons de protection protègent les voies d'enchâssage non raccordées contre les influences externes.

Informations générales de commande

Version	Connecteur, IP20
Référence	1781520000
Type	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
Qté.	50 pièce(s)

SAI-SK STECKER M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	0,82 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...80
-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP20
---------------------	------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN