

## CBFP 43.5/10 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Fixation de câbles ou de faisceaux avec des attaches dans les armoires et les coffrets électriques.

### Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 10 x 10 mm, Plastique, 80 N
Référence	<a href="#">1859410000</a>
Type	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
Qté.	100 pièce(s)

**CBFP 43.5/10 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0,394 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Poids net	1,91 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation -40...100 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

**Matériel d'installation**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre du trou de fixation	8 mm
Largeur max. du faisceau de câbles	9 mm	Matériau	Plastique
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Réouvrable	Non	Résistant aux UV	Non
Tenue à la traction	80 N	Tenue à la traction (force de la livre)	18 lbf
Version	pour montage sur paroi		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**CBFP 43.5/10 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dimensional drawing**

