

**STR CC 15/27 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

**Informations générales de commande**

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 27 mm, transparent
Référence	<a href="#">1888290000</a>
Type	STR CC 15/27 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494163
Qté.	80 pièce(s)

**STR CC 15/27 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Poids net	0,263 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-20...80 °C
------------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Couleur	transparent	
Halogène	Non	
Industries recommandées	Machines	
Largeur	27 mm	
Matériau	PVC	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	
plage de température d'utilisation	-20...80 °C	

**Repérage d'équipements et appareillages**

Halogène	Non
----------	-----

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--