

STR CC 15/17 TRANSPARENT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 17 mm, transparent
Référence	1888310000
Type	STR CC 15/17 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494187
Qté.	80 pièce(s)

STR CC 15/17 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0,669 inch
Poids net	0,188 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-20...80 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Couleur	transparent	
Halogène	Non	
Industries recommandées	Machines	
Largeur	17 mm	
Matériau	PVC	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	
plage de température d'utilisation	-20...80 °C	

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--