

**MOPL K3 NT FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 44 mm, Largeur: 156 mm, Profondeur: 3 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	<a href="#">1899630000</a>
Type	MOPL K3 NT FE
GTIN (EAN)	4032248519613
Qté.	1 pièce(s)

**MOPL K3 NT FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0,118 inch
Hauteur	44 mm	Hauteur (pouces)	1,732 inch
Largeur	156 mm	Largeur (pouces)	6,142 inch
Cote de fixation hauteur	22 mm	Cote de fixation largeur	147,2 mm
Poids net	76 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

**Caractéristiques générales**

Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué		

**Caractéristiques générales accessoires**

Cote de fixation hauteur	22 mm	Cote de fixation largeur	147,2 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**MOPL K3 NT FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****TS 15**

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS15X5 ST K3	Version
Référence	<a href="#">8000003885</a>	Rail profilé, TS 15, Largeur: 155 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118652512	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	