

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, transparent
Référence	1934450000
Type	STR CC 30/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248590988
Qté.	10 pièce(s)

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Poids net	1,1 g		

Températures

plage de température d'utilisation -20...80 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Couleur	transparent
Halogène	Non
Industries recommandées	Machines
Largeur	60 mm
Matériau	PVC
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MultiCard
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
plage de température d'utilisation	-20...80 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /
 Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

