

**SAI-SCREWTY BOX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**L'outil idéal pour tout type d'application**

Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

**Informations générales de commande**

Version	Outil de serrage
Référence	<a href="#">1939180000</a>
Type	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Étui en plastique + support moulé

**SAI-SCREWTY BOX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	1 011 g
-----------	---------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

**Outils à couper**

Réglage du couple, max.	1,7 Nm	Réglage du couple, min.	0,5 Nm
-------------------------	--------	-------------------------	--------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Note importante**

Informations sur le produit	<div>Livraison avec :<ul style="list-style-type: none"><li>• Tournevis dynamométrique 0,5-1,7 Nm + aide au réglage</li><li>• Lame amovible 1/4 pouce</li><li>• Fixation M8 pour lignes moulées</li><li>• Fixation M8F pour connecteurs personnalisables</li><li>• Fixation M12 pour lignes moulées</li><li>• Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li><li>• Outil à dénuder Outil à dégainer de 6 à 16 mm</li><li>• Étui en plastique + support moulé</li></ul></div>
-----------------------------	--

**Téléchargements**

Notification de modification produit	<a href="#">20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver</a> <a href="#">20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>