

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /
14

Informations générales de commande

Version	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode
Référence	1964430000
Type	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Qté.	10 pièce(s)

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1,339 inch
Hauteur	13,2 mm	Hauteur (pouces)	0,52 inch
Largeur	15,6 mm	Largeur (pouces)	0,614 inch
Poids net	1,1 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ECLASS 9.1	19-17-01-16	ECLASS 10.0	19-17-01-16
ECLASS 11.0	19-17-01-16	ECLASS 12.0	19-17-01-16
ECLASS 13.0	19-17-01-16	ECLASS 14.0	19-17-01-16

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14
Couleur	autres	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Description de l'article	Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode
Matériau de base du boîtier	PA	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	SC	Raccordement 2	SCRJ
Type de fibre	multimode, FOP		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61754-4, CEI 61754-24
---------------------	---------------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Date de création 4 octobre 2024 21:25:54 CEST

Niveau du catalogue 28.09.2024 / Toutes modifications techniques réservées

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

