

IE-PH-AD-V05M-RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106
Var.5 en métal, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Support d'insert de rechange, Variante 5 selon IEC 61076-3-106
Référence	1993540000
Type	IE-PH-AD-V05M-RJ45
GTIN (EAN)	4050118378610
Qté.	1 pièce(s)

IE-PH-AD-V05M-RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	28,1 mm	Profondeur (pouces)	1,106 inch
Hauteur	21,1 mm	Hauteur (pouces)	0,831 inch
Largeur	21,2 mm	Largeur (pouces)	0,835 inch
Poids net	20 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	PBT
---------	--------	-----------------------------	-----

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN