

**ES EPG 45 HEX 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Version	Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">1994540000</a>
Type	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
Qté.	1 pièce(s)

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0,472 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	129 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

### Description du contact

Section du conducteur max. AWG 5/0

### Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	150 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

### Inserts de sertissage

Indice	22	Largeur de sertissage	5 mm
Largeur de sertissage en mm	5	Section sertissage cuivre	150

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochures


## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### 150 mm<sup>2</sup>



#### L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

#### Informations générales de commande

Type	VPN/-150	Version
Référence	<a href="#">1498710000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qté.	25 pièce(s)	

### Outils



#### Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

#### Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	<a href="#">1500830000</a>	Presse, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### 150 mm<sup>2</sup>




**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Type	VPLN/-150	Version
Référence	<a href="#">1492970000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qté.	50 pièce(s)	

### 150 mm<sup>2</sup>



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Type	KRN-M14/-150	Version
Référence	<a href="#">1495810000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-150	Version
Référence	<a href="#">1495740000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-150	Version
Référence	<a href="#">1495700000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150	Version
Référence	<a href="#">1495720000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qté.	25 pièce(s)	

## Fiche de données

### ES EPG 45 HEX 150


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M16/-150	Version
Référence	<a href="#">1495730000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-150	Version
Référence	<a href="#">1495710000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qté.	25 pièce(s)	

### 150 mm<sup>2</sup>



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Type	KWPN-M16/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497830000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497790000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497820000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/150 90	Version
Référence	<a href="#">1496680000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497810000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qté.	25 pièce(s)	


## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### 150 mm<sup>2</sup>



#### L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

#### Informations générales de commande

Type	KWN-M20/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496480000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496430000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496470000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496450000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496440000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qté.	25 pièce(s)	


## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### 150 mm<sup>2</sup>



#### L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

#### Informations générales de commande

Type	KP-M12/-150	Version
Référence	<a href="#">1498320000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M14/-150	Version
Référence	<a href="#">1498580000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M16/-150	Version
Référence	<a href="#">1498330000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M20/-150	Version
Référence	<a href="#">1498340000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M10/-150	Version
Référence	<a href="#">1498310000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M8/-150	Version
Référence	<a href="#">1498290000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### 150 mm<sup>2</sup>



#### L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

#### Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494940000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494950000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494440000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494970000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qté.	10 pièce(s)	

### 150 mm<sup>2</sup>



#### L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

#### Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494490000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qté.	25 pièce(s)	

**Fiche de données****ES EPG 45 HEX 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires**

Type	KWN-M10/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494500000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494520000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494510000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494530000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qté.	25 pièce(s)	