

SAI-M23-GS-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide |
| Référence | 1995800000 |
| Type | SAI-M23-GS-L-7/12 |
| GTIN (EAN) | 4032248925667 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | |
|-----------|------|
| Poids net | 98 g |
|-----------|------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC003556 |
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 | | |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| Cycles d'enfichage | > 1000 | Degré de pollution | 3 |
| Degré de protection | IP67, IP69K | Diamètre de câble, max. | 12 mm |
| Diamètre de câble, min. | 7 mm | Matériau de base du boîtier | Alliage cuivre et zinc |
| Plage de températures du coffret | -40...+125 °C | Raccordement du blindage | Oui |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E344862 |

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Inserts sans contacts



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | SAI-M23-BE-L-4/4 | Version |
| Référence | 1995810000 | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248925674 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | SAI-M23-BE-L-6 | Version |
| Référence | 1170370000 | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962266 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | SAI-M23-SE-L-6 | Version |
| Référence | 1170350000 | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962303 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | SAI-M23-SE-L-4/4 | Version |
| Référence | 1170380000 | Connecteur capteur/actionneur, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962518 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Cable connector

