

POWER MONITOR BRACKET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Référence	2091060000
Type	POWER MONITOR BRACKET
GTIN (EAN)	4050118421903
Qté.	1 pièce(s)

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3,543 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3,937 inch
Poids net	70 g		

Températures

Température de fonctionnement	150
-------------------------------	-----

Classifications

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ECLASS 9.0	27-14-23-36	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-23-36	ECLASS 11.0	27-14-23-92
ECLASS 12.0	27-14-23-92	ECLASS 13.0	27-14-23-92

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

