

SAKQB 6/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Non, Largeur: 6 mm
Référence	2111230000
Type	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
Qté.	10 pièce(s)
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Informations générales de commande

Produit local	Disponible seulement dans certains pays
---------------	---

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0,236 inch
Poids net	19,74 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé
------------------	-------

Dimensions

Pas en mm (P)	8 mm
---------------	------

Généralités

Nombre de pôles	10
-----------------	----

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format