

## THM MMP ROLLER TB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

Version	
Référence	<a href="#">2438500000</a>
Type	THM MMP ROLLER TB
GTIN (EAN)	4050118498721
Qté.	1 pièce(s)

**THM MMP ROLLER TB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	139 mm	Largeur (pouces)	5,472 inch
Diamètre	15 mm	Poids net	78,4 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

**Systèmes de marquage**

Application / fabricant	Weidmüller DEK, WS
-------------------------	--------------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Notification de modification produit	<a href="#">MultiMark_PCN_de_Extern</a> <a href="#">MultiMark_PCN_en_external</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>