

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Référence	2453820000
Type	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
Qté.	1 pièce(s)

HPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	285 mm	Profondeur (pouces)	11,22 inch
Hauteur	120 mm	Hauteur (pouces)	4,724 inch
Largeur	500 mm	Largeur (pouces)	19,685 inch
Longueur	850 mm	Longueur (pouces)	33,465 inch
Poids net	6 434 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir 6 - 300 mm ²		
Force de pression	nominal		60 kN

Description du contact

Plage de sertissage, max.	300 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Manuel - hydraulique		

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour cosses tubulaires


Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 WM 35	Version
Référence	2469570000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 240	Version
Référence	2469640000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 50	Version
Référence	2469580000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 185	Version
Référence	2469630000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 95	Version
Référence	2469600000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 120	Version
Référence	2469610000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 150	Version
Référence	2469620000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 16	Version
Référence	2469550000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qté.	1 pièce(s)	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ES EPG/HPG 60 WM 25	Version
Référence	2469560000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 6	Version
Référence	2469380000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 10	Version
Référence	2469540000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 70	Version
Référence	2469590000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 300	Version
Référence	2469650000	Insert outil à sertir, Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
Qté.	1 pièce(s)	

... pour cosses à sertir


Pincres à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG 60/HPG DIN 35	Version
Référence	2505320000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 10	Version
Référence	2505290000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 50	Version
Référence	2505330000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qté.	1 pièce(s)	

Date de création 4 juin 2024 14:17:26 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ES EPG 60/HPG DIN 120	Version
Référence	2505360000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Version
Référence	2505280000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 95	Version
Référence	2505350000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 25	Version
Référence	2505310000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519693	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 70	Version
Référence	2505340000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 16	Version
Référence	2505300000	Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519709	
Qté.	1 pièce(s)	

... pour cosses à sertir par compression


Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Version
Référence	2505160000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Version
Référence	2505150000	Accessoires, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qté.	1 pièce(s)	

Date de création 4 juin 2024 14:17:26 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Version
Référence	2505220000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Version
Référence	2505190000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Version
Référence	2505200000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Version
Référence	2505240000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Version
Référence	2505250000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Version
Référence	2505230000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Version
Référence	2505180000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Version
Référence	2505270000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Version
Référence	2505170000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Version
Référence	2505210000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Version
Référence	2505260000	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qté.	1 pièce(s)	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour embouts

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG 60/HPG AEH 50	Version
Référence	2577830000	Insert outil à sertir
GTIN (EAN)	4050118590708	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 25	Version
Référence	2577810000	Insert outil à sertir
GTIN (EAN)	4050118590722	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 95	Version
Référence	2577870000	Insert outil à sertir
GTIN (EAN)	4050118590685	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 120	Version
Référence	2577880000	Insert outil à sertir
GTIN (EAN)	4050118590678	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 70	Version
Référence	2577850000	Insert outil à sertir
GTIN (EAN)	4050118590692	
Qté.	1 pièce(s)	